
EPIC® H-A 10 TS

이 커넥터들은 그들의 컴팩트한 하우징으로 인해 매력적

직사각형 커넥터용 견고한 금속 하우징은 로우 프로파일을 가지며 단일 레버 및 측면 케이블 엔트리용 피벗

정보
편안한 분리를 위한 논슬립 리지
보호 등급 UL50E 테스트



기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

장점
좁은 공간을 위한 작고 공간 절약을 해 줍니다

응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링
전자 연구소

제품 특성
후드, low 버젼
싱글 레버용 볼트
측면 케이블 인입부
넥(목덜미)이 없는 버젼

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TS

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 10 TS

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-A 하우징 : 후드 (측면 케이블 인입부, 볼트 단일 레버)					
10445000	H-A 10 TS 16	-	16	yes	5
10445500	H-A 10 TS 21	-	21	yes	5
19445000	H-A 10 TS M20	20	-	yes	5
19445500	H-A 10 TS M25	25	-	yes	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.