
EPIC® H-B 10 AD-LB

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

금속 하우징은 단일 레버와 씰로 구성되어 있으며 제작 또는 조명 및 음향 시스템에 사용 가능

정보
리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 버전
튼튼한 경첩이 달린 금속 뚜껑
보호 등급 UL50E 테스트





Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

장점
단일 이중 레버를 가진 가장 작은 하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 제공 가능

응용 범위
플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

제품 특성

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 AD-LB

H-A case: Wall base
플랫 가스켓 포함
표준 및 상위 버전
금속 커버
단일 레버

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 AD-LB

품번	Article description	M	피스 / PU
H-B 하우징: 패널-장착 기반 (커버, 단일 레버)			
10033900	H-B 10 AD-LB	AG	10

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.