EPIC® H-B 10 TBF-LB


하우징 디자인 H-B. 산업 표준

직접 케이블 입구가 있는 견고한 저 금속 하우징은 플라스틱 산업에서 사용하기에 적합

정보
리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 버전
보호 등급 UL50E 테스트







- Lapp의 보완 자동화 요소
- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 기계적 저항성
- 튼튼함
- 방수

장점
단일 이중 레버를 가진 가장 작은 하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 제공 가능

응용 범위
플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

제품 특성
케이블 커플러 후드, 낮은 버젼

최근 업데이트 (28.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TBF-LB

단일 레버
직선 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버젼

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 10 TBF-LB

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 케이블 커플러 후드 (1 직선 케이블 인입부, 단일 레버)					
10046900	H-B 10 TBF-LB 16	-	16	yes	10
70042200	H-B 10 TBF-LB 21	-	21	yes	10
19046900	H-B 10 TBF-LB M20	20	-	-	10
79042200	H-B 10 TBF-LB M25	25	-	-	10

최근 업데이트 (28.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16