SKINDICHT® EV

SKINDICHT® EV, 고온용 씰링 링, 오일,용제, 산 및 화학 약품에 견딜 수 있는 절개 링

내온도성

장점
다양한 클램핑 범위를 하나의 씰로 대응
The various incisions can be easily taken out with a knife.
고온용
오일, 솔벤트, 산과 화학물질에 대한 저항성

응용 범위
VITON® SKINDICHT® 케이블 글랜드로 만들어진 절개된 씰링 링

주의
배송은 최대 가능한 포장 단위(벌크 상품)으로 가능, 최소 주문은 한 포장 단위

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001181 ETIM 5.0 클래스 설명: 씰링 링
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001181 ETIM 6.0 Class 설명: 씰링 링
전달된 색상:	적색 갈색
재료:	FKM
온도 범위:	-20°C에서 +200°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® EV

품번	Article designation / size	외경 x 구경 (mm)	두께 (mm)	외부 Ø (mm)	피스 / PU
SKINDICHT® EV					
52010340	EV 11	7/10/12.5	6.0	16.5	50
52010350	EV 13,5	7/10.5/13/16	6.5	18.5	50

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16