

SKINDICHT® KW-M

SKINDICHT® KW-M, 유리 섬유 강화 폴리아미드 각진 케이블 글랜드, 설치 높이 감소, 공간 절약 및 무게 절감







CE UKCA

저중량

공간 요구 사항

표준 하우징 단위의 컨넥터

장점
얇은 케이블 직경으로 인한 공간과 무게 절약 응용
설치 높이의 감소

응용 범위
각진 글랜드는 케이블이 하우징 벽과 평행하게 움직여야하는 영역에서 사용
조명과 사운드 응용
제어 판넬 제조

제품 구성
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
적합한 O-링에 관해서는 SKINDICHT® O-ring Perbunan® 를 참조하시기 바랍니다

SKINDICHT® KW-M 특히 SKINTOP® ST-M과 결합이 가능하며 다른 어느 케이블과도 결합이 가능

사용될 카운터 너트: SKINTOP® GMP-GL-M

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® KW-M

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
전달된 색상:	회색(은회색 : RAL 7001)
재료:	폴리아미드, 강화 유리 섬유
보호 평가:	IP 55
온도 범위:	-20°C에서 +80°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINDICHT® KW-M

품번	Article designation / size	A (mm)	B in mm	Ø E mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINDICHT® KW-M								
52106210	M 16 x 1,5	19	21.5	11	19	24.0	13	25
52106220	M 20 x 1,5	25	24.5	15	25	29.5	15	25
52106230	M 25 x 1,5	30	28	20	30	33.5	16	25
52106240	M 32 x 1,5	36	31.5	26	36	38.0	17	10

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.