

SKINTOP® GMP-HF-M

SKINTOP® GMP-HF-M, 공공 건물 용 할로겐프리 카운터 너트, 매우 높은 난연성, 자기 소화성이 있고 드립 없음



할로겐프리



조립 시간



내온도성



다양한 승인 인증

장점

할로겐프리
UL 94 V0에 따라 극히 우수한 난연제
자체 소화, 물방울 없음

응용 범위

공항
터널 건설
지하 철로
공공 건물

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

SKINTOP® ST-HF-M 사용을 위한 디자인

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® GMP-HF-M**기술 데이터**

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드용 로크너트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드용 로크너트
전달된 색상:	밝은 회색 (RAL 7035) Black (RAL 9005), UV-resistant
재료:	폴리아미드 UL 94V-0 - 할로겐프리
온도 범위:	고정 설치: -40°C에서 +100°C 유동: -20°C ~ +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SKINTOP® GMP-HF-M

품번	Article designation / size	SW (mm)	PU
53119200	M 12 x 1,5	17	100
53119210	M 16 x 1,5	22	100
53119220	M 20 x 1,5	27	100
53119230	M 25 x 1,5	34	100
53119240	M 32 x 1,5	41	100
53119250	M 40 x 1,5	50	25
53119260	M 50 x 1,5	60	25
53119270	M 63 x 1,5	75	25
53119205	M 12 x 1,5	17	100
53119215	M 16 x 1,5	22	100
53119225	M 20 x 1,5	27	100
53119235	M 25 x 1,5	34	100
53119245	M 32 x 1,5	41	100
53119255	M 40 x 1,5	50	25
53119265	M 50 x 1,5	60	25
53119275	M 63 x 1,5	75	25