

SKINTOP® MS-SC-M

SKINTOP® MS-SC-M, 낮은 저항의 스크린 접착과 전동성이 높고 유연한 EMC 접점, 조립이 쉬운 황동 케이블 글랜드

정보

Also available as lead-free version - the lead-free articles end on LF after the article number



신뢰도



전압



간섭 신호



내온도성

장점

낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
케이블의 차폐에서 다른 연결부로 이어지는 연결이 가능
다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위

구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
텔레커뮤니케이션
산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
측정과 제어기술
자동화 기술

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC-M

인증

UL 파일 번호 E79903

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의

SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접착을 보장하는데 사용됩니다

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

주의:

설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다

주의:

스테인레스스틸 V2A 에 사용 가능

재료:

바디: 니켈도금된 황동
삽입: 폴리아미드
씰링 링: CR
O-링: NBP

보호 평가:

IP 68 - 10 bar
IP 69
NEMA Type 1, 4x, 6, 12

온도 범위:

Dynamic: -25°C up to +100°C
고정: -40°C ~ +100°C


비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINTOP® MS-SC-M

품번	Article designation / size	외부 Ø (mm), from - to	편조(mm) 이상의 최소 Ø ,	SW (mm)	Thread length D mm	피스 / PU
SKINTOP® MS-SC-M						
53112610	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6.5	50
53112620	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7.5	29	8	25
53112650	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5
SKINTOP® MS-SC-M-XL						
53112625	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	12	50
53112635	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	12	25
53112645	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7.5	29	12	25
53112655	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	15	25
53112665	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	15	10
53112675	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	15	5
53112610LF	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	1	16	6.5	50
53112620LF	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	4	20	7	50
53112630LF	M 20 x 1,5	7.0 - 13.0	5	24	8	25
53112640LF	M 25 x 1,5	9.0 - 17.0	7.5	29	8	25
53112650LF	M 32 x 1,5	11.0 - 21.0	9	36	9	25
53112660LF	M 40 x 1,5	19.0 - 28.0	15	45	9	10
53112670LF	M 50 x 1,5	27.0 - 35.0	21	54	10	5

SKINTOP® MS-SC-M



최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16