SKINTOP® MS-HF-M SC

SKINTOP® MS-HF-M SC, halogen-free brass cable gland with low-resistance screen contact and highly conductive, flexible EMC spring contact, easy to assemble

정보
철도산업용 케이블 글랜드
Hazard Level: HL 3



CE UKCA

- 철도
- 화염 저지력
- 할로겐프리
- 신뢰도
- 간섭 신호

장점
할로겐프리와 화염 저지력
내부 피복이 있는/없는 케이블에 적합
낮은-저항성 차폐연결, 최적EMC 보호
다양한 스크린 직경을 클램프하기 위한 전도성이 높고 유연한 EMC 접점
적은 조작 단계, 쉬운 조립

응용 범위
지하철 및 철도
구리 차폐 그물의 EMC 준수 접지용
산업 기계류 그리고 플랜트 엔지니어링
측정과 제어기술

최근 업데이트 (07.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M SC

자동화 기술

인증
DIN EN 45545-2 (HL3)
DIN EN 45545-3 (E30)

제품 구성
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
SKINDICHT® SM-PE-M 카운터 너트는 페인트 되거나, 아노다이징 처리되거나, 파우더 코팅된 하우징과의 최적 접촉을 보장하는데 사용됩니다

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
재료:	본체 : 니켈 도금 황동 캡 너트 : 니켈 동금 황동 인서트 : UL 94 V-0 할로겐프리 폴리아미드 씰링 링 : 특수 엘라스토머 O-링 : 특수 엘라스토머
보호 평가:	IP 68 - 5 bar
온도 범위:	Dynamic: -25°C up to +100°C 고정: -40°C ~ +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-HF-M SC

품번	Article designation / size	Ø F mm	편조(mm) 이상의 최소 Ø ,	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
53112530	M 12 x 1,5	3.5 - 7	1	16	26.5	6.5	50
53112531	M 16 x 1,5	4.5 - 10	4	20	33.0	7	50
53112532	M 20 x 1,5	7 - 13	5	24	37.0	8	25
53112533	M 25 x 1,5	9 - 17	7.5	29	38.5	8	25
53112534	M 32 x 1,5	11 - 21	9	36	45.5	9	25
53112535	M 40 x 1,5	19 - 28	15	45	48.0	9	10
53112536	M 50 x 1,5	27 - 35	21	54	55.5	10	5

최근 업데이트 (07.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

SKINTOP® MS-HF-M SC







최근 업데이트 (07.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.