SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability

정보
철도산업용 케이블 글랜드
Hazard Level: HL 3



철도

화염 저지력

할로겐프리

신뢰도

장점
할로겐프리와 화염 저지력
최적 변형 방지
폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
최대 신뢰성

응용 범위
지하철 및 철도
기계적 화학적 안정성이 매우 중요한 분야용도
인명과 재산 보호를 우선시하는 곳 어디서나

인증
DIN EN 45545-2 (HL3)
DIN EN 45545-3 (E30)

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M

제품 구성
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
재료:	본체 : 니켈 도금 황동 켑 너트 : 니켈 도금 황동 인서트 : 폴리아미드, 할로겐 프리 UL 94 V-0 씰링 링 : 특수 엘라스토머 O-링 : 특수 엘라스토머
보호 평가:	IP 68 - 5 bar
온도 범위:	Dynamic: -25°C up to +100°C 고정 설치: -40°C에서 +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINTOP® MS-HF-M

제품 정보

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
53112570	M 12 x 1,5	3.5 - 7	16	26.5	6.5	100
53112571	M 16 x 1,5	4.5 - 10	20	33.0	7	100
53112572	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53112573	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53112574	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53112575	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53112576	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53112577	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.