

SKINTOP® NPT Small PU

SKINTOP® NPT, 원추형 NPT 나사 그리고 최적의 변형 완화를 위한 폭넓은 가변 클램핑 범위가 있는 폴리아미드 케이블 글랜드



화학적 저항성 우수



최대 진동 보호



기계적 저항성



최적 변형 방지



다양한 승인 인증

장점

원뿔모양의 NPT 쓰레드
영속 진동 보호
최적 변형 방지
폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
최대 신뢰성

응용 범위

최소의 공간 요구 사항으로 많은 케이블 및 와이어를 하우징에 삽입해야하는 영역에 사용
기계 및 장비 생산
자동화 기술
장치
하우징

인증

UL 파일 번호 E79903

최근 업데이트 (21.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® NPT Small PU

제품 구성

ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

주의

적합한 엑세서리에 관해서는 SKINTOP® PG 엑세서리를 참조 하시기 바랍니다 . SKINDICHT® GMP-GL 카운터 너트는 이 모델과 호환되지 않는다는 것을 명심해 주시기 바랍니다

3/8" = PG9

1/2" = PG13.5

3/4" = PG21

1" = PG29

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상:

회색(은회색 : RAL 7001)

재료:

바디: 폴리아미드

씰링: CR

보호 평가:

IP 68 - 5 bar

온도 범위:

유동: -20°C ~ +100°C

고정 설치: -40°C에서 +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINTOP® NPT Small PU

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
53110076	ST 3/8"	3.5 - 8	19	43.0	15	10
53110077	ST 1/2"	5 - 12	24	45.0	15	10
53110078	ST 3/4"	13 - 18	33	53.0	15	5
53110079	ST 1"	19 - 25.4	42	60.0	15	5