
SKINTOP® HYGIENIC NPT

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, 제품 영역에서 사용할 수 있도록 매끄러운 표면을 가진 내마모성 스테인레스 스틸 케이블 그랜드

정보

위생적인 중요 영역에 이상적이며, 가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 수 있습니다.
No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components





- 식음료
- 화학적 저항성 우수
- 폭 넓은 클램핑 범위
- 기계적 저항성
- 튼튼함
- 내온도성

장점

이상적인 세척을 위한 위생 설계
매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 유체의 축적 및 형성을 방지

응용 범위

식품 기계, 장비 및 부품
생산 영역에 사용하기위한
제약 산업

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC NPT

인증
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
기계 및 부품 (출원 중)에 대한 위생적인 디자인
ECOLAB®

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
FDA 21 CFR 177.2600
북미에서 식품과 음료 산업을위한 특수 밀봉 요소
NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준

제품 구성
재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 제공
청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 확연히 구분됨
하나의 완전한 어셈블리는 외부에서 쉽게 장착됨
ASME B1.20.1 - 2013에 따른 NPT 연결 스레드

기술 데이터

재료:	몸체: 스테인레스 스틸 - V4A (1.4404/316L) 인서트: 폴리아미드 씰링 재료: 특수 엘라스토머
보호 평가:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
온도 범위:	-20°C에서 +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® HYGIENIC NPT

품번	Article designation / size	Ø F mm	Thread length D mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	피스 / PU
SKINTOP® HYGIENIC NPT						
54114100	NPT 1/4"	4 - 6	7.2	16	39.5	5
54114110	NPT 3/8"	6.5 - 9	7.8	20	42.5	5
54114120	NPT 1/2"	9 - 12	8.4	24	47.0	5
54114130	NPT 3/4"	11.5 - 15.5	8.8	29	50.0	5
SKINTOP® HYGIENIC-R NPT						
54114200	NPT 1/4"	3 - 4.5	7.2	16	39.5	5
54114210	NPT 3/8"	4.5 - 7	7.8	20	42.5	5
54114220	NPT 1/2"	7 - 10	8.4	24	47.0	5
54114230	NPT 3/4"	9 - 12.5	8.4	29	50.0	5

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.