


SKINTOP® BT-M

SKINTOP® BT-M, 신뢰성 있는 굽힘 및 안티-킹크(anti-kink) 보호가 되는 유연한 케이블 용 미터식 플라스틱 케이블 글랜드



-  화학적 저항성 우수
-  폭 넓은 클램핑 범위
-  기계적 저항성
-  최적 변형 방지
-  다양한 승인 인증

장점

신뢰성있는 구부러짐과 비틀림 방지
케이블 보호
기능상 신뢰성
유연한 케이블을 보호하기 위하여

응용 범위

정상 사용 조건에서 이동되는 전기 장치 및 기계의 케이블은 VDE 0700-1에서 요구하는 바에 따라 과도한 벤딩이 발생하지 않도록 보호해야 함
휴대용 장비
건설장비
조명과 사운드 응용
이동 기계 부분

인증

UL 파일 번호 E79903

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BT-M

제품 구성

DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다
전달된 색상:	회색(은회색 : RAL 7001)
재료:	바디: 폴리아미드 씰링: CR
보호 평가:	IP 68 - 5 bar
온도 범위:	-20°C에서 +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



SKINTOP® BT-M

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINTOP® BT-M						
53017420	M 16 x 1,5	3.5 - 8	19	45.0	12	100
53017430	M 20 x 1,5	5 - 12	24	54.0	13	50
53017440	M 25 x 1,5	9 - 14	27	57.0	13	50