

SKINTOP® CLICK-R

SKINTOP® CLICK-R, 시간 절약 CLICK 시스템이 있는 플라스틱 케이블 글랜드, 간다, 쉬운 조립, 축소된 셀 인서트

정보

시장에서 가장 혁신적인 케이블 삽입 시스템으로 빠르고 유연한 조립이 가능합니다. 간단하게 안으로 클릭 - 왼쪽으로 돌리고 - 우측으로 돌리는 것만으로도 마무리 됩니다. 고정, 중앙 맞춤, 스트레인 릴리프 피팅 및 최대 보호 등급이 수초 내에 완성됩니다.



조립 시간



내온도성



자외선 저항



다양한 승인 인증

장점

적은 부품 카운터 너트가 더 이상 필요하 없음
혁신적인 CLICK 시스템으로 최대 70% 시간을 절약하시기 바랍니다
간단한, 어느 위치에서나 자유로운 조립
진동 보호
나사 불필요

응용 범위

With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

인증

UL 파일 번호 E79903

최근 업데이트 (23.12.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® CLICK-R

포함 사항

분해 도구 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드

전달된 색상:

은 회색 (RAL 7001)

밝은 회색 (RAL 7035)

흑색 (RAL 9005), UV-저항성

재료:

바디 : 특별한 폴리아미드

씰링: 특별한 엘라스토머

보호 평가:

IP 68 - 4 bar (M12)

IP 68 - 5 bar (M16 - M25)

IP 68 - 1 bar (M32)

온도 범위:

유동: -20°C ~ +100°C

고정 설치: -40°C에서 +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

SKINTOP® CLICK-R

품번	Article designation / size	Ø F mm	M (mm 단위 홀)	SW1/SW2 mm	전체 길이, C mm	Thread length D mm	벽 두께, S (mm)	피스 / PU
SKINTOP® CLICK-R 밝은 회색								
53112925	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112689	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112690	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112691	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112926	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-R 은 회색								
53112927	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112879	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112880	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112881	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112928	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25
SKINTOP® CLICK-R 흑색								
53112929	CLICK-R 12	3.5 - 5.0	12.3 (-0.2)	15.0 / 18.0	40.0	8	1.0 - 4.0	50
53112885	CLICK-R 16	4.0 - 7.0	16.3 (-0.2)	19.0 / 22.0	42.0	8	1.0 - 4.0	50
53112886	CLICK-R 20	5.0 - 10.0	20.3 (-0.2)	25.0 / 27.0	45.0	8	1.0 - 4.0	25
53112887	CLICK-R 25	6.0 - 13.0	25.3 (-0.2)	30.0 / 32.0	48.0	8	1.0 - 4.0	25
53112931	CLICK-R 32	7.0 - 15.0	32.3 (-0.2)	36.0 / 40.0	56.0	8	1.0 - 4.0	25

SKINTOP® CLICK-R

