SKINTOP® STR-M

SKINTOP® STR-M, 영구적 진동 보호 및 감소된 씰 인서트가 있는 오일 저항성이 증가된 플라스틱 케이블 글랜드

정보
Mit IP69 승인! 고압의 청소기기와 뜨거운 물을 사용하는 산업기계류에 가장 요구되는 청소 공정에도 견딘다는 것이 검증되었습니다.

- 폭 넓은 클램핑 범위
- 최대 진동 보호
- 기계적 저항성
- 조립 시간
- 최적 변형 방지
- 내온도성
- 다양한 승인 인증

장점
최대 신뢰성을 위한 높은 오일-저항성
영속 진동 보호
폭 넓은, 다양한 클램핑 범위
최적 변형 방지
다양한 엑세서리 (예, 다중 씰링 인서트)

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

SKINTOP® STR-M

응용 범위
With reducing seal insert, to seal cables with smaller outer diameters

인증
UL 파일 번호 E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

제품 구성
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
SKINTOP® ST(R) M ISO 타입에는 특별히 긴 연결 스레드가 있음

추가 길이의 연결 스레드가 있는 SKINTOP® ST(R) M ISO 버전, 표 참조, DNV 승인 없음

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
주의:	설치 규격과 토크는 부록 T21을 참조하시기 바랍니다 Ab Größe M 40 x 1,5 bis M 63 x 1,5 mit O-Ring
전달된 색상:	은 회색 (RAL 7001) 밝은 회색 (RAL 7035) 흑색 (RAL 9005), UV-저항성
재료:	바디: 폴리아미드 씰링: CR
시험:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
보호 평가:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
온도 범위:	고정 설치: -40°C에서 +100°C 유동: -20°C ~ +100°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINTOP® STR-M 은회색						
53111100	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111110	M 16 x 1,5	3.5 - 7	19	34.0	8	100
53111120	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111130	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111140	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111150	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111160	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111170	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M 흑색						
53111300	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111310	M 16 x 1,5	3.5 - 7	19	34.0	8	100
53111320	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111330	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111340	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111350	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111360	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111370	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR-M 밝은 회색						
53111500	M 12 x 1,5	2 - 5	15	30.0	8	100
53111510	M 16 x 1,5	3.5 - 7	19	34.0	8	100
53111520	M 20 x 1,5	4 - 10	25	37.0	9	100
53111530	M 25 x 1,5	5 - 13	30	40.0	10	50
53111540	M 32 x 1,5	6 - 15	36	47.0	10	25
53111550	M 40 x 1,5	9 - 23	46	52.0	10	10
53111560	M 50 x 1,5	24 - 29	55	62.0	12	5
53111570	M 63 x 1,5	28 - 39	66	71.0	12	5
SKINTOP® STR M ISO 은-회색 (긴 미터식 연결 쓰레드(thread) 있음)						
53017110	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017130	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017140	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

LAPP

SKINTOP® STR-M

제품 정보

품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINTOP® STR M ISO 흑색 (긴 미터식 연결 쓰레드(thread) 있음)						
53017310	M 16 x 1,5 ISO	2 - 6	19	40.0	12	100
53017330	M 20 x 1,5 ISO	4 - 9	24	45.0	13	100
53017340	M 25 x 1,5 ISO	6 - 12	27	47.0	13	50

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

SKINTOP® STR-M



최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.