SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, 제품 영역에서 사용할 수 있도록 매끄러운 표면을 가진 내마모성 스테인레스 스틸 케이블 그랜드

정보

New: Available up to size M40x1,5
위생적인 중요 영역에 이상적이며, 가장자리가 없으며 견고하고 신뢰할 수 있습니다.
No gaps, voids or outer lying thread - so no risk of contamination of food machines, facilities or components







- 식음료
- 화학적 저항성 우수
- 폭 넓은 클램핑 범위
- 기계적 저항성
- 내온도성

장점

이상적인 세척을 위한 위생 설계
매끄러운 표면없고 가장자리 미생물 유체의 축적 및 형성을 방지

응용 범위

식품 기계, 장비 및 부품
생산 영역에 사용하기위한
제약 산업

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R

인증
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
기계 및 부품 (출원 중)에 대한 위생적인 디자인
ECOLAB®

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
FDA 21 CFR 177.2600
북미에서 식품과 음료 산업을위한 특수 밀봉 요소
DIN EN 1672-2
기계 설계 지침
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169위생적인 기계, 장비 및 구성품을 위한 설계 기준

제품 구성
재질과 디자인은 쉽고 안전하게 청소를 제공
청색의 밀봉 재료를 사용하여 음식물과 확연히 구분됨
하나의 완전한 어셈블리는 외부에서 쉽게 장착됨
DIN EN 60423에 따른 미터법 연결 스레드
기술 정보의 기초 DIN IEC 62444

주의
요청시 매우 높은 포장 밀도의 설치 렌치

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 클래스 설명: 케이블 스크류 그랜드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class 설명: 케이블 글랜드
인증:	UL approval for M32x1,5 and M40x1,5 pending
재료:	몸체: 스테인레스 스틸 - V4A (1.4404/316L) 인서트: 폴리아미드 씰링 재료: 특수 엘라스토머
보호 평가:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
온도 범위:	-20°C에서 +100°C

비고
다른 크기 요청 시 제공 가능합니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R


품번	Article designation / size	Ø F mm	SW (mm)	전체 길이, C mm	Thread length D mm	피스 / PU
SKINTOP® HYGIENIC						
53105100	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6.5	5
53105110	M 16 x 1,5	6.5 - 9	20	41.4	7	5
53105120	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105130	M 25 x 1,5	11.5 - 15.5	29	48.9	8	5
53105140	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105141	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5
SKINTOP® HYGIENIC-R						
53105200	M 12 x 1,5	3 - 4.5	16	38.4	6.5	5
53105210	M 16 x 1,5	4.5 - 7	20	41.4	7	5
53105220	M 20 x 1,5	7 - 10	24	46.4	8	5
53105230	M 25 x 1,5	9 - 12.5	29	48.9	8	5
53105240	M 32 x 1,5	12.5 - 16.5	36	56.0	9	5
53105142	M 40 x 1,5	18 - 23	45	62.0	9	5

최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R







최근 업데이트 (21.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.