

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

IP68 하우징의 RJ45 커넥터

필드 장착형 산업용 이더넷 원형 커넥터, IP68 T568B에 따른 색상 코드, 10 기가비트 용

정보

Cat.6_A acc. to ISO/IEC 11801

별도의 도구가 필요 없는 설치



제품 특성

하우징: 청동 니켈 도금

10Gigabit/s 이더넷에 적합

AWG27/7 -22/7 스트랜드형 코어 및 AWG26/1- 22/1 단선에 적합

인증

UL-등록(E-파일 E353543)

Cat.6_A acc. to ISO/IEC 11801

RJ45 acc. to IEC 60603-7-51

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062

ETIM 5.0 클래스 설명 : 모듈 식 커넥터

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062

ETIM 6.0 Class 설명: 센서 액추에이터 커넥터

보호 평가:

IP 68

주변 온도 (작업):

-40 ° C ~ + 85 ° C

원형 하우징: -40°C ~ +85°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

품번	제품 명칭
21700630	ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
21700631	ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
21700632	ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
Dust cap for Protective housing (female)	
21700633	ED-IE-RJ45F-AC-DC

EPIC® DATA AX RJ45 Cat.6A IP68

