
EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

RJ45 커플링

IEC 60603-7-51에 따른 메이크업 RJ45 모듈은 10Gb 산업용 이더넷에 적합. 하우징 아연 합금

정보
Cat.6_A acc. to ISO/IEC 11801
별도의 도구가 필요 없는 설치



Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

간섭 신호

제품 특성
IEC 60603-7-51에 따른 RJ45
10Gigabit/s 이더넷에 적합
하우징: 아연 다이-케스팅, 회색
AWG27/7 -22/7 스트랜드형 코어 및 AWG26/1- 22/1 단선에 적합
산업 응용 용도에 적합
available with colour code T568A or T568B

인증
Cat.6_A acc. to ISO/IEC 11801
RJ45 acc. to IEC 60603-7-51
UL-등록(E-파일 E353543)

기술 데이터
분류 ETIM 5:
ETIM 5.0 Class-ID: EC001121
ETIM 5.0 클래스 설명 : 모듈 식 커넥터

분류 ETIM 6:
ETIM 6.0 Class-ID: EC001121

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

	ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터
보호 평가:	IP 20
주변 온도 (작업):	-40°C ~ +70°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® DATA RJ45F Cat.6A

품번	제품 명칭	최소 외경 (mm)	최대 외경 (mm)	최대. 코어 직경, 절연 포함
T568A 할당에 따른 RJ45 커플링				
21700611	ED-IE-AX-RJ45F-6A-A-FC	5	9	1.6
T568B 할당에 따른 RJ45 커플링				
21700612	ED-IE-AX-RJ45F-6A-B-FC	5	9	1.6

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.