


ETHERLINE® ACCESS UF

Industrial unmanaged Ethernet switches in compact design

스마트 팩토리의 이더넷 기반 솔루션을 위한 산업용 네트워크 스위치

정보

compact design



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링

장점

compact design with high port density
PROFINET®

enabled device
space saving and industrial grade DIN rail mounting

응용 범위

industrial networks

제품 특성

Switches with 5, 8 and 16 ports
RJ45 포트: 10/100 BaseT(X)

인증

UL 61010

기술 데이터

power supply:

DC 24 V (18-30 V DC)

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS UF

보호 평가:	IP20
온도 범위:	-25°C에서 +60°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

ETHERLINE® ACCESS UF

Article number	제품 명칭	Type	number of ports	MTBF in years
21700144	ETHERLINE® ACCESS UF05T	Unmanaged	5	>35.55
21700145	ETHERLINE® ACCESS UF08T	Unmanaged	8	>29.70
21700146	ETHERLINE® ACCESS UF16T	Unmanaged	-	>16.62