# EPIC® DATA CAN M12

DeviceNet / CANopen 용 차폐 M12 BUS 커넥터

CAN / DeviceNet, A 코딩, 차폐, 높은 보호 등급 (IP67)을위한 M12 필드 연결 가능 필드 버스 커넥터

Lapp의 보완 자동화 요소

공간 요구 사항

튼튼함

## 장점

빠르고 쉬운 조립
개별적인 케이블 길이 생성
BUS 설치를 위한 저렴하고 효과적인 배선
Space-saving due to compact dimensions.

## 제품 구성

M12 플러그, 5 핀, A 코드
스크류 체결
PG9 스레드
차폐된 버젼

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 커넥션 타입: | 스크류 |
| 재료: | 접촉 : Csun 접촉 표면 : Au 접촉 캐리어 : PA66 씰링 : NBR<br>Knurl : 니켈 도금 황동 그립 몸체 : 아연 다이캐스팅, 니켈 도금 |
| 보호 평가: | IP 67 |
| 주변 온도 (작업): | 플러그/소켓<br>-40°C~+85°C<br>(디레이팅을 반드시 관찰되어야 함- 데이터 시트 참조) |

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® DATA CAN M12

| | |
|---|---|
| 코딩: | A - Standard<br>(CANopen/DeviceNet/CC-Link) |
| 정격 전류 (A): | 4 A |

**비고**
DeviceNet는 ODVA의 등록 상표입니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

# EPIC® DATA CAN M12

| 품번 | 제품 명칭 | Design | 핀 번호/수치 | 도체 단면적 (mm²) | Cable diameter in mm | 정격 전압 (V) | PU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 플러그, 직선 | | | | | | | |
| 22260135 | AB-C5-M12MS-PG9-SH | 스크류 | 5 | 0.25 - 0.75 | 6 - 8 | 60 | 1 |
| 소켓, 직선 | | | | | | | |
| 22260136 | AB-C5-M12FS-PG9-SH | 스크류 | 5 | 0.25 - 0.75 | 6 - 8 | 60 | 1 |

최근 업데이트 (24.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16