UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

지상/지하 배선용의 이중 외피로 피복된 PROFIBUS 케이블

PROFIBUS-DP, PROFIBUS-FMS 그리고 FIP 용 버스 케이블 임, UV저항성과 기후저항성에 적합. 온도범위-40°C bis +60°C

Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

오일 및 가스

태양 에너지

옥외용에 적합

기계적 저항성

자외선 저항

장점

빠른 체결을 위한 (FC) 케이블 디자인
견고함(튼튼함), UV-저항성과 기후 저항성
PROFIBUS-FMS 및 FIP 뿐만 아니라 PROFIBUS-DP 에 사용될 수 있음.

응용 범위

PROFIBUS DP.(SIEMENS SIMATIC® NET, FIP으로 적용 가능 예제 : DIN 19245 및 EN 50170을 따름, 공장 계장 프로토콜)

제품 특성

최근 업데이트 (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

이차 PE 외피

제품 구성

전기용 연동 단선 도체
코어 절연: 폼 스킨(O2YS)
공통차폐 : 구리 편조 차폐와 알루미늄마일라 호일
내피: PVC, 자주색 RAL(4001), 외부 직경: 8.0 mm
외피: PE, 검은색 RAL(9005), 외부 직경: 10.8 mm

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 Class-종류: 데이터케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class 설명: 데이터 케이블
상호 정전 용량:	(800 Hz): max. 30 nF/km
최대 사용 전압:	(전력용이 아닙니다) 100 V
최소 곡률 반경:	고정 설치: 3.5 x 케이블 직경, 1회 굽힘 고정 설치 : 7.5 x 외경
시험 전압:	3600 V DC (3초)
특성 임피던스.:	150 ± 15 Ohm
온도 범위:	-40 °C에서 +60 °C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
SIMATIC®는 SIEMENS AG의 등록상표입니다. FIP는 World FIP의 등록 상표입니다.

Lapp Kabel은 PROFIBUS user organisation (PNO)의 멤버입니다
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC

품번	제품 명칭	대연(페어) 수 x 대연(페어) x 도체 직경 (mm)	외경 (mm)	구리 지수 (kg/km)	무게 (kg/km)
실외 또는 직접 매설에 적합					
2170323	UNITRONIC® BUS PB BURIAL FC	1 x 2 x 0.64	10.8	26	115

최근 업데이트 (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.