

UNITRONIC® LiYY BK

Data cable w/ colour code per DIN 47100, Black/ UV-resistant/ Outdoor use


UNITRONIC® Low-freq PVC data cable DIN 47100 Flexible (0.34 mm² multi-wire) Flame retardant, Instrumentation Control Automation, Black UV-resistant Outdoor use

정보

The classic for multi-functional use - in black

UV resistant/ Outdoor use

CPR: www.lappkabel.com/cpr에서 품번 선택



옥외용에 적합



자외선 저항

장점

작은 케이블 직경으로 인한 공간 절약

다용도로 사용 가능

주문 수량에 따라 요청하시는 외피 색상을 생산 가능함

Outdoor use according to European standards

응용 범위

UNITRONIC® LiYY 또한 컴퓨터 시스템, 전자 제어 장비, 사무실 기기 또는 천칭 등의 전자상의 제어나 신호 케이블로 사용이 가능

건조하거나 또는 습한 실내

비정규적 유연한 사용

Outdoor use according to European standards

제품 특성

코어 가닥수가 많음에도 불구하고, LiYY 데이터 케이블은 작은 외경을 가집니다

난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

UV resistant according to EN 50525-1

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® LiYY BK

오존 저항성

인증

VDE 0812 기준

제품 구성

미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엮힌 순연동선

PVC 재질의 심선 절연

Outer sheath made of PVC

Outer sheath colour: black

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블

코어 인식 코드:

DIN 47100 색상 반복 없음, 부록 T9참조

상호 정전 용량:

약 120 nF/km

유도성:

약 0.65 mH/km

도체 연합:

연선, 극세선
0.34mm²: 7선식

최소 곡률 반경:

간헐적 움직임: 10 x 외경
고정 설치: 4 x 외경

온도 범위:

간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C
고정 설치: -40°C에서 +80°C

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.

당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다

포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼

선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

UNITRONIC® LiYY BK

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm ²)	외경 (mm)	구리 지수 [kg/km]	무게 [kg/km]
1030200	2 x 0.14	3.2	2.7	13
1030201	3 x 0.14	3.4	4.05	16
1030202	4 x 0.14	3.6	5.4	18
1030203	5 x 0.14	3.9	6.72	22
1030204	7 x 0.14	4.2	9.45	28
1030205	8 x 0.14	4.9	10.2	35
1030206	10 x 0.14	5.2	13.5	41
1030207	12 x 0.14	5.6	16.2	48
1030208	14 x 0.14	5.8	18.9	52
1030209	16 x 0.14	6.1	21.6	59
1030210	20 x 0.14	7	27	70
1030211	25 x 0.14	7.8	33.6	87
1030212	36 x 0.14	8.6	48.6	126
1030213	37 x 0.14	8.9	49.7	118
1030214	40 x 0.14	9.3	54	139
1030215	50 x 0.14	10.4	67.5	170
1030217	2 x 0.25	3.8	4.8	18
1030218	3 x 0.25	4	7.2	22
1030219	4 x 0.25	4.3	9.6	26
1030220	5 x 0.25	4.7	12	31
1030221	6 x 0.25	5.1	14.4	42
1030222	7 x 0.25	5.1	16.8	42
1030223	8 x 0.25	6.2	19.2	49
1030224	10 x 0.25	6.8	24	58
1030225	12 x 0.25	7	28.8	67
1030226	14 x 0.25	7.3	33.6	75
1030227	16 x 0.25	7.7	38.4	84
1030228	18 x 0.25	8.1	43.2	93
1030229	20 x 0.25	8.6	48	102
1030230	25 x 0.25	9.6	60	134
1030231	30 x 0.25	10.3	72	155
1030232	32 x 0.25	10.7	76.8	164
1030233	36 x 0.25	11.1	86.4	182
1030234	37 x 0.25	11.4	88.8	185

UNITRONIC® LiYY BK

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm ²)	외경 (mm)	구리 지수 [kg/km]	무게 [kg/km]
1030235	40 x 0.25	12	96.1	200
1030236	50 x 0.25	12.9	120	257
1030237	2 x 0.34	4.2	6.6	25
1030238	3 x 0.34	4.4	9.9	31
1030239	4 x 0.34	4.8	13.1	43
1030240	5 x 0.34	5.5	16.5	53
1030241	6 x 0.34	5.9	19.6	53
1030242	7 x 0.34	5.9	22.8	62
1030243	8 x 0.34	7.1	26.1	73
1030244	10 x 0.34	7.6	32.6	82
1030245	12 x 0.34	7.8	39.1	102
1030246	14 x 0.34	8.2	45.7	109
1030247	16 x 0.34	8.7	52	127
1030248	20 x 0.34	9.6	65.2	159
1030249	21 x 0.34	10.4	68.6	167
1030250	25 x 0.34	11.2	81.6	190
1030251	30 x 0.34	11.6	98	226
1030252	36 x 0.34	12.5	118	284
1030253	40 x 0.34	13.5	131	317
1030254	50 x 0.34	15	163	407
1030255	2 x 0.5	4.7	9.6	30
1030256	3 x 0.5	5	14.4	39
1030257	4 x 0.5	5.6	19.2	49
1030258	5 x 0.5	6.1	24	65
1030259	7 x 0.5	6.9	33.6	82
1030260	8 x 0.5	8	38.4	90
1030261	10 x 0.5	8.6	48	117
1030262	12 x 0.5	8.9	58	133
1030263	16 x 0.5	10.2	77	170
1030264	20 x 0.5	11.4	96	214
1030265	25 x 0.5	12.7	120	265
1030266	30 x 0.5	13.2	144	304
1030267	40 x 0.5	15.8	192	392
1030268	2 x 0.75	5.1	14.4	48

UNITRONIC® LIYY BK

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm ²)	외경 (mm)	구리 지수 [kg/km]	무게 [kg/km]
1030269	3 x 0.75	5.6	21.6	57
1030270	4 x 0.75	6.1	28.8	69
1030271	5 x 0.75	6.9	36	78
1030272	7 x 0.75	7.5	50	112
1030273	8 x 0.75	8.7	58	126
1030274	10 x 0.75	9.4	72	149
1030275	12 x 0.75	10.1	86	176
1030276	16 x 0.75	11.2	115	218
1030277	20 x 0.75	12.4	144	274
1030278	25 x 0.75	14	180	320
1030279	2 x 1.0	5.6	19.2	55
1030280	3 x 1.0	5.9	29	70
1030281	4 x 1.0	6.4	38.4	79
1030282	5 x 1.0	7.3	48	98
1030283	2 x 1.5	6.2	29	74
1030284	3 x 1.5	6.8	43	89
1030285	4 x 1.5	7.4	58	105

UNITRONIC® LiYY BK