UNITRONIC® PUR CP

혹독한 조건용 PUR 외부 피복을 가진 차폐된 데이터 송신 케이블

UNITRONIC® PUR CP: 저주파 데이터 케이블, VDE 0812 스타일, PVC 코어 DIN 47100 코드, 쉴드, PUR 재킷, 실외, 난연, 내유성

기계적 저항성

내유성

간섭 신호

자외선 저항

장점

높은 내구성을 요구하며, 내마모성등 열악한 주변환경에서 적합한 PUR 외피의 데이터 케이블
강력한 PUR 코어와 외피 제질의 성능으로 인한 혹독한 조건하에서의 향상된 내구성
전체 편조는 전기 간섭을 최소화

응용 범위

작은 수치가 요구되는 환경 내 강력하고 차폐된 케이블이 필요한 지역과 같은 혹독한 주변 온도 조건을 위한 보다 넓은 UNITRONIC® 제품의 다양성이 요구 됩니다

제품 특성

낮은 접착 표면
PUR 외피는 대부분 유사 유압 액체에 대한 저량력이 있음
특별한 동적 절단과 찢김-저항성
양호한 UV-저항성
난연성 : IEC 60332-1-2에 따름

최근 업데이트 (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® PUR CP

인증
VDE 0812 기준

제품 구성
미세한 소선/다중 가닥선(0.34 mm²)으로 엽합된 순연동선

PVC 재질의 심선 절연
주석 도금연동선 편조.
PUR 소재 외피
외피 색상: 자갈 회색 (RAL 7032)

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000104 ETIM 5.0 클래스 설명 제어 케이블
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000104 ETIM 6.0 Class 설명: 제어 케이블
코어 인식 코드:	DIN 47100, 부록 T9 참조
상호 정전 용량:	C/C: 약 120nF/km C/S: 약 160nF/km
유도성:	약 0.65 mH/km
도체 연합:	연선, 극세선 0.34mm²: 7선식
최소 곡률 반경:	간헐적 움직임: 15 x 외경 고정 설치: 6 x 외경
온도 범위:	간헐적 움직임: -5°C ~ +70°C 고정 설치: -40°C에서 +80°C

비고
특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
당사의 표준 길이는 www.lappkabel.de/en/cable-standradlengths를 참조하시기 바랍니다
포장 규격: 코일 ≤ 30 kg or ≤ 250 m, 이 외에는 드럼
선호하는 포장 타입을 명시하십시오. (e.g. 1 x 500 m 드럼 or 5 x 100 m 코일).
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® PUR CP

품번	선심수(CORE) / 단면적(mm²)	외경 (mm)	구리 지수 [kg/km]	무게 [kg/km]
UNITRONIC® PUR CP				
0032801	3 x 0.25	4.7	21	40
0032802	4 x 0.25	5	24	44
0032803	5 x 0.25	5.6	29	55
0032804	7 x 0.25	6	37	68
0032805	10 x 0.25	7.5	46	85
0032806	12 x 0.25	7.7	59	91
0032812	4 x 0.34	5.7	28	49
0032813	5 x 0.34	6.2	30	60
0032821	3 x 0.5	5.9	38	70
0032822	4 x 0.5	6.3	43	80
0032824	7 x 0.5	7.6	65	115
0032830	2 x 0.75	6	38	67
0032836	12 x 0.75	10.8	154	225

최근 업데이트 (25.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.