

UNITRONIC® SENSOR HD M12

S / A 케이블 : 식음료 위생 설계

4 핀. M12 나사 및 스테인리스 강 (V4A), 높은 보호 등급 (IP65 / IP67 / IP68 / IP69)을 갖춘 식품 및 음료용 위생 설계 센서 / 액추에이터 케이블

정보

고압 세척을 위한 IP69

- 40 °C to + 105 °C



식음료



기계 및 플랜트 엔지니어링



할로겐프리



내한성



내부식성



케이블 체인



내온도성



방수

장점

이상적인 세척을 위한 위생 설계

최고 수준의 보호 등급 충족으로 밀도 보장

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR HD M12

스테인리스강 마디로 부식 방지
밝은 색으로 오염을 빠르게 탐지

응용 범위

식품 생산 및 포장 기계
냉동 플랜드, 냉동 저장
세척제를 빈번히 사용하는 장소

제품 특성

드래그 체인에 적합
도체 끝이 탈피된 4 핀 플러그 / 소켓 M12

인증

ECOLAB®

전문 세척 및 소독의 분야에서 혁신과 효율성을 위한 산업 표준
FDA 21 CFR 177.2600
북미에서 식품과 음료 산업을위한 특수 밀봉 요소

제품 구성

도체 단면적: 0,34 mm²

색상 코드 (4 핀) : bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
외부시스 : TPE 할로겐프리, 회색 (similar to RAL 7035)

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class: 센서 - 액추에이터 패치 코드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class 설명: 조립된 센서 액추에이터 케이블
재료:	접촉 : CuSn 접촉면 : Ni / Au 널링 : 스테인리스 강 (V4A) 그립 몸체 : PP
최소 곡률 반경:	고정 설치: 5 x 외경 굽힘: 10 x 외경
보호 평가:	IP65/IP67/IP68/IP69
주변 온도 (작업):	고정 설치 : -40°C to +105°C 수시 굴곡(이동) 설치 : -25°C to +105°C
코딩:	A-Standard
정격 전류 (A):	4 A

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

UNITRONIC® SENSOR HD M12

품번	제품 명칭	핀 번호/수치	길이 (m)	Design	정격 전압 (V)	PU
플러그						
22262040	AB-C4-M12MS-2,0TPE-HD	4	2	직선	250	1
22262041	AB-C4-M12MS-5,0TPE-HD	4	5	직선	250	1
22262060	AB-C4-M12MS-7,5TPE-HD	4	7.5	직선	250	1
22262042	AB-C4-M12MS-10,0TPE-HD	4	10	직선	250	1
22262061	AB-C4-M12MS-15,0TPE-HD	4	15	직선	250	1
소켓						
22262043	AB-C4-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	직선	250	1
22262044	AB-C4-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	직선	250	1
22262062	AB-C4-7,5TPE-M12FS-HD	4	7.5	직선	250	1
22262045	AB-C4-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	직선	250	1
22262063	AB-C4-15,0TPE-M12FS-HD	4	15	직선	250	1
22262046	AB-C4-2,0TPE-M12FA-HD	4	2	각진	250	1
22262047	AB-C4-5,0TPE-M12FA-HD	4	5	각진	250	1
22262064	AB-C4-7,5TPE-M12FA-HD	4	7.5	각진	250	1
22262048	AB-C4-10,0TPE-M12FA-HD	4	10	각진	250	1
22262065	AB-C4-15,0TPE-M12FA-HD	4	15	각진	250	1
22262180	AB-C4-M12MS-1,0TPE-M12FS-HD	4	1	직선-직선	250	1
22262181	AB-C4-M12MS-2,0TPE-M12FS-HD	4	2	직선-직선	250	1
22262182	AB-C4-M12MS-5,0TPE-M12FS-HD	4	5	직선-직선	250	1
22262183	AB-C4-M12MS-10,0TPE-M12FS-HD	4	10	직선-직선	250	1