

UNITRONIC® SENSOR M8

도체 끝이 탈피된 M8 플러그 / 소켓

센서/액추에이터 연결 케이블 3-4 핀, M8 커넥터/케이블 끝단 탈피의 M8 소켓, A 코드, PUR 할로겐 프리, IP65/IP67/IP68, LED, 파워 체인에 적합

정보

다른 유형 www.lappgroup.com/assemblyfinder 이용 가능



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



조립 시간



공간 요구 사항



케이블 체인



자외선 저항



방수

장점

빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
Space-saving due to compact dimensions.
빠르고 쉬운 오류 추적
금 도금 접촉 으로 낮은 전송 저항 가능

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M8

응용 범위

증가 된 기계적 스트레스와 가혹한 운전 조건

제품 특성

UV-저항성
오일 및 화학 물질에 대한 우수한 내성
PWIS 및 PVC 프리
드래그 체인에 적합
태그 캐리어 포함

인증

DIN VDE 0472에 따른 할로겐 프리
UL 파일 번호: E249137
난연성 : UL 1581 FT-2

제품 구성

코어 도체단면적: 0.25 mm²

색상코드 : 3-pin: bn (1), bu (3), bk (4) 4-pin: bn (1), wh (2), bu (3), bk (4)
외부시스 : PUR, 흑색

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class: 센서 - 액추에이터 패치 코드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class 설명: 조립된 센서 액추에이터 케이블
재료:	접촉: CuSn 접촉면 : Ni/Au 아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 그립 바디 : TPU, 난연성, 자기 소화
최소 곡률 반경:	고정 설치: 5 x 외경 굽힘: 10 x 외경
보호 평가:	IP65/IP67/IP68
주변 온도 (작업):	플러그 / 소켓 -25°C bis +90°C 케이블, 고정 설치 -40°C - +80°C 케이블, 신축적 설치 -25°C - +80°C
코딩:	A-Standard
정격 전류 (A):	4 A

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매
UL-Zertifizierungen sind dem Datenblatt zu entnehmen

UNITRONIC® SENSOR M8

품번	제품 명칭	핀 번호/수치	길이 (m)	Design	LED	정격 전압 (V)	PU
22260204	AB-C3-M8MS-2,0PUR	3	2	직선	no	60	1
22260205	AB-C3-M8MS-5,0PUR	3	5	직선	no	60	1
22260218	AB-C3-M8MS-10,0PUR	3	10	직선	no	60	1
22260053	AB-C3-M8MA-2,0PUR	3	2	각진	no	60	1
22260987	AB-C3-M8MA-5,0PUR	3	5	각진	no	60	1
22260055	AB-C3-M8MA-10,0PUR	3	10	각진	no	60	1
소켓							
22260202	AB-C3-2,0PUR-M8FS	3	2	직선	no	60	1
22260200	AB-C3-5,0PUR-M8FS	3	5	직선	no	60	1
22260219	AB-C3-10,0PUR-M8FS	3	10	직선	no	60	1
22260203	AB-C3-2,0PUR-M8FA	3	2	각진	no	60	1
22260201	AB-C3-5,0PUR-M8FA	3	5	각진	no	60	1
22260220	AB-C3-10,0PUR-M8FA	3	10	각진	no	60	1
22260275	AB-C3-2,0PUR-M8FA-2L	3	2	각진	2 LEDs	24	1
22260276	AB-C3-5,0PUR-M8FA-2L	3	5	각진	2 LEDs	24	1
22260277	AB-C3-10,0PUR-M8FA-2L	3	10	각진	2 LEDs	24	1
22260300	AB-C4-M8MS-2,0PUR	4	2	직선	no	30	1
22260308	AB-C4-M8MS-5,0PUR	4	5	직선	no	30	1
22260318	AB-C4-M8MS-10,0PUR	4	10	직선	no	30	1
22260056	AB-	4	2	각진	no	30	1

UNITRONIC® SENSOR M8

품번	제품 명칭	핀 번호/수치	길이 (m)	Design	LED	정격 전압 (V)	PU
	C4-M8MA-2,0PUR						
22260057	AB-C4-M8MA-5,0PUR	4	5	각진	no	30	1
22260058	AB-C4-M8MA-10,0PUR	4	10	각진	no	30	1
소켓							
22260309	AB-C4- 2,0PUR-M8FS	4	2	직선	no	30	1
22260310	AB-C4- 5,0PUR-M8FS	4	5	직선	no	30	1
22260317	AB-C4-10,0PUR-M8FS	4	10	직선	no	30	1
22260311	AB-C4- 2,0PUR-M8FA	4	2	각진	no	30	1
22260312	AB-C4- 5,0PUR-M8FA	4	5	각진	no	30	1
22260319	AB-C4-10,0PUR-M8FA	4	10	각진	no	30	1

UNITRONIC® SENSOR M8