UNITRONIC® SENSOR Valve

도체 끝이 탈피된 밸브 도체

센서 / 액추에이터 코드 셋, 도체 끝이 탈피된 밸브 도체, PUR 할로겐 프리, 3 핀, LED, 유형 A, 유형 B, 유형 C, IP65 / IP67 포함



Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

조립 시간

공간 요구 사항

케이블 체인

방수

장점

빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
Space-saving due to compact dimensions.
빠르고 쉬운 오류 추적

제품 특성

드래그 체인에 적합
보호 회로 (Z 다이오드), PE 브릿지 (AD 타입 제외)
LED 상태 표시기 포함(황색)
디스플레이 스위치 상태 포함(2 LED, 빨간색/녹색)
태그 캐리어 포함
LABS frei

제품 구성

Cable design:
3 x 0.5 mm² (28 x 0.15 mm)

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR Valve

5 x 0.5 mm² (28 x 0,15mm)

코어 색상:
검정색 1, 검정색 2, 녹색/황색
검정색 1, 검정색 2, 검정색 3, 검정색 4, 녹색/황색
외부시스 : PUR, 할로겐프리, 흑색
외경:
4.5mm
5.3mm

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Class: 센서 - 액추에이터 패치 코드
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Class 설명: 조립된 센서 액추에이터 케이블
재료:	접촉 : CuZn 접촉 표면 : Ag (은)
보호 평가:	IP65/IP67
주변 온도 (작업):	밸브 커넥터 -20°C ~ +85°C 고정 설치 : -40°C to +80°C, 굴곡(이동) 설치 -20°C to +80°
정격 전류 (A):	4 A

비고

특정하게 언급되지 않은 이상, 보여진 제품의 가치는 액면 가치입니다. 상세한 값은 (예. 내구성) 요청 시 제공 가능합니다.
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

품번	제품 명칭	핀 번호/수치	길이 (m)	LED	정격 전압 (V)	PU
벨브 커넥터 타입 A (18 mm)						
22260584	AB-C3- 2,0PUR-A-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260576	AB-C3- 5,0PUR-A-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260577	AB-C3-10,0PUR-A-1L-S	3	10	1 LED	24	1
압력 스위치용 밸브 커넥터 타입 A(18mm)						
22260589	AB-C5-2,0PUR-AD-2L	5	2	2 LEDs	24	1
22260590	AB-C5-5,0PUR-AD-2L	5	5	2 LEDs	24	1
22260591	AB-C5-10,0PUR-AD-2L	5	10	2 LEDs	24	1
벨브 커넥터 타입 B (10 mm)						
22260585	AB-C3- 2,0PUR-B-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260578	AB-C3- 5,0PUR-B-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260579	AB-C3-10,0PUR-B-1L-S	3	10	1 LED	24	1
벨브 커넥터 타입 BI (11 mm)						
22260586	AB-C3- 2,0PUR-BI-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260580	AB-C3- 5,0PUR-BI-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260581	AB-C3-10,0PUR-BI-1L-S	3	10	1 LED	24	1
벨브 커넥터 타입 C (8 mm)						
22260587	AB-C3- 2,0PUR-C-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260582	AB-C3- 5,0PUR-C-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260583	AB-C3-10,0PUR-C-1L-S	3	10	1 LED	24	1
벨브 커넥터 타입 CI (9.4 mm)						
22260588	AB-C3- 2,0PUR-CI-1L-S	3	2	1 LED	24	1
22260574	AB-C3- 5,0PUR-CI-1L-S	3	5	1 LED	24	1
22260575	AB-C3-10,0PUR-CI-1L-S	3	10	1 LED	24	1

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.