

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Y 접합 M8 M12

Y- 분배기, M12, M8, 3 극, 4 극, 5 극, 병렬 분배기, 브리지 연결, A 코드, IP65 / IP67



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



공간 요구 사항



방수

장점

빠르고 쉬운 설치로 인한 비용 절감
Space-saving due to compact dimensions.
빠르고 쉬운 오류 추적

제품 특성

디자인: 2x 소켓에 연결
스크류 홀의 M12 디자인
LABS frei

제품 구성

22260600 : M12, 3 핀 + PE, 2x 스트레이트 M12 소켓의 직선형 M12 플러그, 핀 2 + 4 브릿지
22260601: M12, 3 핀 + PE, 2x 스트레이트 M12 소켓의 스트레이트 M12 플러그
22260602 : M12, 2 핀 3 핀 스트레이트 M8 소켓, 병렬 분배기 5 핀 스트레이트 M12 플러그
22260603 : M8, 4 핀 M8 플러그, 2x 3 핀 M8 소켓
22260604: M8 소켓의 M8 플러그, 3 핀 병렬 dist

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
ETIM 5.0 클래스 : 센서 액추에이터 커넥터 적응

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002062
ETIM 6.0 Class 설명: 센서 액추에이터 커넥터

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

재료:	접촉 : CuZn 접촉 표면 : Ni / Au Knurl : 아연 다이캐스팅, 니켈 도금 그립 본체 : TPU, 난연, 자기 소화
보호 평가:	IP65/IP67
주변 온도 (작업):	Plug/socket -25°C to +90°C
코딩:	A-Standard
정격 전류 (A):	4 A

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

품번	제품 명칭	정격 전압 (V)	PU
M12 Y 분배기			
22260600	AB-C3-M12Y-2XM12FS B E	60	5
22260601	AB-C3-M12Y-2XM12FS E	60	5
22260602	AB-C5-M12Y-2XM12FS V	60	5
M8 Y 분배기			
22260603	AB-C3-M8Y-2XM8FS	30	5
22260604	AB-C3-M8Y-2XM8FS V	60	5