


EPIC® POWER M17 G4

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 커넥터

EPIC® POWER M17 G4 M18 나사산이 있는 판넬 장착

정보

기존 홀에 설치
접점은 별도로 주문해야 함
Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



최적 변형 방지



공간 요구 사항



간접 신호



방수

장점

더 높은 전류를 위한 접촉이 적은 버전
센서 / ac
EMC 보호

응용 범위

서보 드라이브 그리고 서보 조립
플랜트 엔지니어링, 기계류 생산

기술 데이터

최근 업데이트 (05.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M17 G4

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	630V: 2mm 및 1mm 접점 60V: 0.6mm 접점
정격 펄스 전압:	6KV: 2mm 및 1mm 접점 1.5KV: 0.6mm 접점
정격 전류 (A):	3+PE: 20A, 5+PE/6+PE/7+PE:14A, 3+PE+5:14A/3,6A
오염도:	3
핀:	금 도금된 청동
접촉 번호/수치:	3+PE, 5+PE, 6+PE, 7+PE, 3+PE+5 접점수:3+PE(2mm), 5+PE(1mm), 6+PE(1mm), 7+PE(1mm), 3+PE+5(1mm/0.6mm)
체결 방법:	크림프: 3+PE: 0.5-2.5mm ² , 5+PE/6+PE/7+PE: 0.06-1mm ² , 3+P+5: 0.06-1/0.06-0.5mm ²
재료:	하우징: 니켈 도금 아연 다이 주조, 니켈 도금 구리 인서트: PA, 씰링: FPM
보호 평가:	IP 67
기계적작업 사이클:	100
온도 범위:	-40°C에서 +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® POWER M17 G4

품번	Article description	조임 타입	핀 배열	피스 / PU
타입 M17 G4, 전면 볼 장착				
44423095	EPIC® M17 피메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	3+PE (2mm 접속)	5
44423090	EPIC® M17 메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	3+PE (2mm 접속)	5
44423099	EPIC® M17 피메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	5+PE (1mm 접속)	5
44423094	EPIC® M17 메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	5+PE (1mm 접속)	5
44423096	EPIC® M17 피메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	6+PE (1mm 접속)	5
44423091	EPIC® M17 메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	6+PE (1mm 접속)	5
44423097	EPIC® M17 피메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	7+PE (1mm 접속)	5
44423092	EPIC® M17 메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	7+PE (1mm 접속)	5
44423098	EPIC® M17 피메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속)	5
44423093	EPIC® M17 메일 컨넥터	M18x0,75 (Gegenmutter separat bestellen)	3+PE+5 (1mm/0.6mm 접속)	5