

EPIC® POWERLOCK Screw contacts

원형 컨넥터용 핀, 도구, 액세서리

EPIC® POWERLOCK 400A 나사 50mm² ~ 120mm² 연결 가능

정보

스크류 최대. 400 A

클림프-타입 (660 A)으로 플러그하면 안됨

Made in Europe



기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® POWERLOCK Screw contacts

품번	제품 명칭	Version	설계를 위한 것	PU
44420241	POWERLOCK SP M12	접촉 드레인, M12 케이블 러그용 가닥	타입 A1 용	1
소스 - A6 S 디자인용				
44420242	POWERLOCK QP M12	라멜라 접촉 소스, 케이블 러그용 M12 나사	타입 A6 용	1
44420232	POWERLOCK SS 120	120 mm ²	타입 F6 용	1
소스 - D6 S 디자인용				
44420237	POWERLOCK QS 120	120 mm ²	타입 D6 용	1

EPIC® POWERLOCK Screw contacts

