

POWERLOCK BOX S*

서보모터 및 전력 공급을 위한 원형 커넥터

POWERLOCK BOX 400A 버전 19 Zoll 슬롯용

정보

무단 단선을 방지하기 위해 잠금 가능

Made in Europe



폭 넓은 클램핑 범위



최적 변형 방지



튼튼함



신뢰도



방수

장점

커넥터 세트 (PE, N, L1, L2, L3)를 연결하거나 분리 할 때 올바른 순서가 따르도록 보장
모든 색상은 잘못된 체결을 막기위해 다른 코딩을 가지고 있음

IP 20 손가락 보호

회로 차단기 또는 경보 회로에 연결할 수 있는 통합형 마이크로 스위치

응용 범위

대체 에너지 설치

모바일 및 고정 전원 분배용

모터, 변압기 및 발전기 연결용

조명과 사운드 기술

최근 업데이트 (20.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX S*

제품 특성

M12 나사 포스트의 접촉 포함
마이크로 스위치용 케이블 커넥터
높이 장치 2HE/2U를 갖춘 19" 하우징

하우징

씰링된 안전 뚜껑은 옵션

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 class 설명: 원형 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Class 설명: 원형 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	1000V
정격 전류 (A):	스크류 최대. 400 A
오염도:	3
핀:	스크류 체결: 은 도금 구리
접촉 번호/수치:	4 + PE
체결 방법:	스크류 체결: 50 - 120 mm ²
보호 평가:	IP 65 (latched)
기계적작업 사이클:	500
온도 범위:	-20 °C ... +85 °C

비고

* 타사제품, 랍 생산품 아님
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

POWERLOCK BOX S*

품번	Article description	조임 타입	핀 배열	Packaging unit
44420282	POWERLOCK BOX A1 S	Ø 6.5 mm (4x)	4+PE	1
POWERLOCK BOX A1, M12 나사 포스트에 의한 드레인 커버를 가진 패널 장착 베이스				
44420283	POWERLOCK BOX A1 SD	Ø 6.5 mm (4x)	4+PE	1
POWERLOCK BOX A6, M12 나사 포스트의 소스를 가진 패널 장착 베이스				
44420286	POWERLOCK BOX A6 S	Ø 6.5 mm (4x)	4+PE	1
POWERLOCK BOX A6, 커버와 M12 나사 포스트를 가진 패널 장착 베이스				
44420287	POWERLOCK BOX A6 SD	Ø 6.5 mm (4x)	4+PE	1

최근 업데이트 (20.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX S*

