

EPIC® H-D 1.6 stamped contacts


EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

H-D 1.6 압접 접점을 사용하면 제거 공구, 압착 펜치 및 위치 입력 장치를 사용하여 취급이 용이

정보

고품질의 금 또는 은도금 접점 선택

Two crimp areas with wire and insulation crimp



기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000796

ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-D 1.6 stamped contacts

품번	Article description	Contact type	도체 단면적 (mm ²)	표면	스트리핑 길이 (mm)	피스 / PU
핀						
11241100	스탬프된 H-D 1.6	메일	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11231100	스탬프된 H-D 1.6	피메일	0.14 - 0.5	Ag	3,0	100
11221000	스탬프된 H-D 1.6	메일	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11236100	스탬프된 H-D 1.6	피메일	0.5 - 1.5	Ag	4,0	100
11223500	스탬프된 H-D 1.6	메일	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11228500	스탬프된 H-D 1.6	피메일	1.5 - 2.5	Ag	4,0	100
11243100	스탬프된 H-D 1.6	메일	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11233100	스탬프된 H-D 1.6	피메일	0.14 - 0.5	Au	3,0	100
11221300	스탬프된 H-D 1.6	메일	0.5 - 1.5	Au	4,0	100
11238100	스탬프된 H-D 1.6	피메일	0.5 - 1.5	Au	4,0	100