EPIC® MC 2.5 machined contacts

EPIC® 사각 커넥터의 삽입과 모듈 용도

도체 단면적이 0.5에서 4 mm² 인 가공된 접점은 암 및 수 핀으로 사용 가능

정보
은도금 및 산화방지 접점



기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 컨택트
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000796 ETIM 6.0 Class-Description: Contact for industrial connectors

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MC 2.5 machined contacts

품번	Article description	Version	도체 단면적 (mm²)	도체단면적 비율	표면	스트리핑 길이 (mm)	피스 / PU
핀							
1121300C	MC 2.5 절삭된	메일	0.5	-	Ag	7.8	100
1121800C	MC 2.5 절삭된	피메일	0.5	-	Ag	7.8	100
1121310C	MC 2.5 절삭된	메일	1	1	Ag	7.8	100
1121810C	MC 2.5 절삭된	피메일	1	1	Ag	7.8	100
1121320C	MC 2.5 절삭된	메일	1.5	2	Ag	7.8	100
1121820C	MC 2.5 절삭된	피메일	1.5	2	Ag	7.8	100
1121330C	MC 2.5 절삭된	메일	2.5	3	Ag	7.8	100
1121830C	MC 2.5 절삭된	피메일	2.5	3	Ag	7.8	100
1121340C	MC 2.5 절삭된	메일	4	-	Ag	7.8	100
1121840C	MC 2.5 절삭된	피메일	4	-	Ag	7.8	100

최근 업데이트 (23.02.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.