

EPIC® H-A 10 TBF-LB

이 커넥터들은 그들의 컴팩트한 하우징으로 인해 매력적

직사각형 커넥터용 소형 하우징에는 직접 케이블 입구가 있으며 목이 있든 없든 주문 가능. 낮은 하우징에는 1 개의 단일 레버가 있음

정보

보호 등급 UL50E 테스트



-  기계 및 플랜트 엔지니어링
-  기계적 저항성
-  튼튼함
-  방수

장점

좁은 공간을 위한 작고 공간 절약을 해 줍니다

응용 범위

기계 및 장비 생산
제어 엔지니어링
전자 연구소

제품 특성

케이블 커플러 후드, 낮은 버전
단일 레버
직선 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버전

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TBF-LB

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-A 10 TBF-LB

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-A 하우징 : 케이블 커플러 후드 (직선 케이블 인입부, 단일 레버)					
10439000	H-A 10 TBF-LB 13,5	-	13.5	yes	5
70450000	H-A 10 TBF-LB 16	-	16	yes	5
19439000	H-A 10 TBF-LB M20	20	-	-	5
79450000	H-A 10 TBF-LB M25	25	-	-	5