

EPIC® H-A 10 TG

이 커넥터들은 그들의 컴팩트한 하우징으로 인해 매력적

낮은 후드는 단일 레버 및 직접 케이블 입구를 위한 피벗. 전자 실험실에서 사용하기에 적합

정보

편안한 분리를 위한 논슬립 리지

보호 등급 UL50E 테스트

높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 공간



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

좁은 공간을 위한 작고 공간 절약을 해 줍니다

응용 범위

기계 및 장비 생산

제어 엔지니어링

전자 연구소

제품 특성

후드, low 버전

싱글 레버용 볼트

직선 케이블 인입부

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 10 TG

neck 이 있는/없는 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

하우징: 알루미늄 합금, 회색

레버: 아연-도금 강철

씰링: NBR

보호 평가:

IP 65 (latched)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)

VDE-시험됨:

인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437

UL-테스트 완료:

UL 파일 번호: E75770

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-A 10 TG

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-A 하우징 : 후드 (직선 케이블 인입부, 단일 레버용 볼트)					
10446000	H-A 10 TG 13,5	-	13.5	yes	5
10446100	H-A 10 TG 16	-	16	yes	5
19446000	H-A 10 TG M20	20	-	-	5
19446100	H-A 10 TG M25	25	-	-	5