
# EPIC® H-A 3 AGS

혁신적인 금속 그리고 플라스틱 하우징 디자인

사각형 커넥터에 배치하기위한 견고한 앵글 하우징은 전자 실험실에서 사용

**정보**
경량의 내 화학성 플라스틱 하우징
보호 등급 UL50E 테스트





- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 기계적 저항성
- 튼튼함
- 방수

**장점**
Housing in plastic or metal version for safe connections in the smallest possible space

**응용 범위**
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링
전자 연구소

**제품 특성**
H-A case: Wall base
1 레버
각진 버전
플랫 가스켓 포함

최근 업데이트 (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

# EPIC® H-A 3 AGS

## 기술 데이터

| | |
|---|---|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징 |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors |
| 재료: | 하우징: 파우더-코트된 아연 다이-케스팅, 회색<br>레버: 아연-도금 강철<br>씰링: NBR<br>하우징: 회색 열가소성 수지, 흑색<br>레버: 아연-도금 강철<br>씰링: NBR |
| 보호 평가: | IP 65 (latched)<br>NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched) |
| VDE-시험됨: | 인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437<br>UL-테스트 완료:<br>UL 파일 번호: E75770 |
| 온도 범위: | -40°C to +100°C, short-term up to +125°C |

## 비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매


©2024 Lapp Group - all rights reserved.


# EPIC® H-A 3 AGS

| 품번 | Article description | M | 재료 | 색상 | 피스 / PU |
|---|---|---|---|---|---|
| H-A 하우징 : 패널-장착 기반 (각이 짐) | | | | | |
| 10423500 | H-A 3 Mags | AG | 아연 다이-캐스팅 | 회색 | 10 |
| 10423100 | H-A 3 Ags | AG | 서모플라스틱 | 흑색 | 10 |
| 10423000 | H-A 3 Ags | AG | 서모플라스틱 | 회색 | 10 |

최근 업데이트 (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

# EPIC® H-A 3 AGS






최근 업데이트 (28.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.