
EPIC® H-A 3 AGS

혁신적인 금속 그리고 플라스틱 하우징 디자인

사각형 커넥터에 배치하기위한 견고한 앵글 하우징은 전자 실험실에서 사용

정보
경량의 내 화학성 플라스틱 하우징
보호 등급 UL50E 테스트





- 기계 및 플랜트 엔지니어링
- 기계적 저항성
- 튼튼함
- 방수

장점
Housing in plastic or metal version for safe connections in the smallest possible space

응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링
전자 연구소

제품 특성
H-A case: Wall base
1 레버
각진 버전
플랫 가스켓 포함

최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 3 AGS

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코트된 아연 다이-케스팅, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR 하우징: 회색 열가소성 수지, 흑색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.


EPIC® H-A 3 AGS

품번	Article description	M	재료	색상	피스 / PU
H-A 하우징 : 패널-장착 기반 (각이 짐)					
10423500	H-A 3 Mags	AG	아연 다이-캐스팅	회색	10
10423100	H-A 3 Ags	AG	서모플라스틱	흑색	10
10423000	H-A 3 Ags	AG	서모플라스틱	회색	10

최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

EPIC® H-A 3 AGS





최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.