EPIC® H-A 3 TS

혁신적인 금속 그리고 플라스틱 하우징 디자인

견고하고 컴팩트 한 플라스틱 하우징에는 측면 케이블 입구가있어 기계 및 장치 제조에 적합

정보
경량의 내 화학성 플라스틱 하우징
보호 등급 UL50E 테스트





기계 및 플랜트 엔지니어링

기계적 저항성

튼튼함

방수

장점
Housing in plastic or metal version for safe connections in the smallest possible space

응용 범위
기계및 장비 생산
제어 엔지니어링
전자 연구소

제품 특성
후드
싱글 레버용 볼트
측면 케이블 인입부
케이블 글랜드가 있는/없는 버젼

최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-A 3 TS

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 회색 써모플라스킥, 흑색 레버: 아연-도금 강철
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

EPIC® H-A 3 TS


제품 정보

품번	Article description	M	PG	재료	색상	케이블 글랜드	케이블 클램핑 범위	피스 / PU
10427300	H-A 3 Ts	-	11	서모플라스틱	흑색	-	-	10
10427000	H-A 3 Ts	-	11	서모플라스틱	회색	-	-	10
10620600	H-A 3 Ts	-	11	서모플라스틱	흑색	yes	6.5 - 12	10
10427100	H-A 3 Ts	-	11	서모플라스틱	회색	yes	6.5 - 12	10
19427300	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	서모플라스틱	흑색	-	-	10
19427000	H-A 3 MTSV 7-13	20	-	서모플라스틱	회색	-	-	10

최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

EPIC® H-A 3 TS





최근 업데이트 (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.