



EPIC® H-A 32 SGR

2 인서트 용 러그된 하우징(팔개있는 하우징),

더블 사이즈 H-A 32를 위한 작고 견고한 금속 하우징은 기계 및 장치 제조 및 제어 시스템에 적합

정보

2배 크기 H-A 32용의 견고한 소형 금속 하우징



방수



튼튼함



기계적 저항성



기계 및 플랜트 엔지니어링

장점

작은 H-A, H-D 그리고 STA 시리즈의 두개 인서트 용도. 공간 절약

응용 범위

기계 및 장비 생산
제어 엔지니어링

제품 특성

표면-장착 기반
이중 레버
1 케이블 인입부

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 SGR

분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched)
VDE-시험됨:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-A 32 SGR

품번	Article description	M	PG	Neck
H-A 하우징 : 표면-장착 기반 (1 케이블 인입부, 이중 레버)				
10474000	H-A 32 SGR 21	-	21	yes
10474100	H-A 32 SGR 29	-	29	yes
19474000	H-A 32 SGR M25	25	-	yes
19474100	H-A 32 SGR M32	32	-	yes