


EPIC® H-A 32 TS

2 인서트 용 러그된 하우징(깔개있는 하우징),

더블 레버용 측면 케이블 입구와 피벗을 갖춘 후드는 2 개의 좁은 삽입물을 수용 할 수 있으며 제어 시스템에 적합

정보

2배 크기 H-A 32용의 견고한 소형 금속 하우징



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

작은 H-A, H-D 그리고 STA 시리즈의 두개 인서트 용도. 공간 절약

M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

응용 범위

기계 및 장비 생산

제어 엔지니어링

제품 특성

후드

이중 레버용 볼드

측면 케이블 인입부

neck 이 있는/없는 버전

최근 업데이트 (22.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 32 TS

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

하우징: 알루미늄 합금, 회색

레버: 아연-도금 강철

씰링: NBR

보호 평가:

IP 65 (latched)

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-A 32 TS

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-A 하우징 : 후드 (측면 케이블 인입부, 볼트 이중 레버)					
10576000	H-A 32 TS 21	-	21	yes	5
10576200	H-A 32 TS 21	-	21	-	5
10577000	H-A 32 TS 29	-	29	yes	5
19576000	H-A 32 TS M25	25	-	-	5
19577000	H-A 32 TS M32	32	-	-	5
19577500	H-A 32 TS M40	40	-	-	5