


EPIC® H-A 48 SGR

3 인서트 용 러그된 하우징(팔개있는 하우징),

매우 유연한 금속 하우징은 3 개의 인서트를 수용 할 수 있으며 제어 시스템이나 기계 및 장치 제조에 적합

정보

2배 크기 H-A 48용의 견고한 소형 금속 하우징



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

각기 H-A16 하우징 타입에 적합한 3가지 다른 인서트는 이 하우징으로 통합될 수 있음. 고 유연성
M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

응용 범위

기계 및 장비 생산
제어 엔지니어링

제품 특성

표면-장착 기반
이중 레버
1 케이블 인입부

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-A 48 SGR

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색

레버: 아연-도금 강철

씰링: NBR

보호 평가:

IP 65 (latched)

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-A 48 SGR

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-A 하우징 : 표면-장착 기반 (1 케이블 인입부, 이중 레버)					
10633800	H-A 48 SGR 29	-	29	yes	1
19638600	H-A 48 SGR M40	40	-	-	1