



EPIC® H-B 10 TGH-RO

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

직사각형 커넥터용 하우징에는 직접 케이블 입구가 있으며 단일 레버용으로 회전

정보

편안한 분리를 위한 논슬립 리지
배선을 위한 더 많은 내부 공간
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

단일 이중 레버를 가진 가장 작은 하우징. 적합한 하우징은 모든 응용에 제공 가능

응용 범위

플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

제품 특성

최근 업데이트 (23.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 10 TGH-RO

후드, 높은 버전
싱글레버 릴
직선 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-B 10 TGH-RO

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (직선 케이블 인입부, 볼트 단일 레버, 높은 버전)					
70044200	H-B 10 TGH-RO 21	-	21	yes	10
70044400	H-B 10 TGH-RO 29	-	29	yes	10
79044200	H-B 10 TGH-RO M25	25	-	-	10
79044400	H-B 10 TGH-RO M32	32	-	-	10