

EPIC® H-B 16 TBFH-LB

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

금속 하이 케이블 커플러 후드는 단일 레버와 다이렉트 케이블 입구로 구성되며 목이 있는지 여부에 관계없이 공급

정보

배선을 위한 더 많은 내부 공간

리프팅 보조 장치로 신속한 잠금 및 간단한 잠금 해제를 위한 싱글 레버 버전

보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

뒷개 표준. 모든 응용에 넓은 선택

응용 범위

플랜트 엔지니어링

조명과 사운드 기술

플라스틱 산업

제품 특성

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 16 TBFH-LB

케이블 커플러 후드, 높은 버전
단일 레버
직선 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) UL50 유형 12 (래치형)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-B 16 TBFH-LB

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 케이블 커플러 후드 (1 직선 케이블 인입부, 단일 레버, 높은 버전)					
70092200	H-B 16 TBFH-LB 21	-	21	yes	5
70092400	H-B 16 TBFH-LB 29	-	29	yes	5
79092200	H-B 16 TBFH-LB M25	25	-	-	5
79092400	H-B 16 TBFH-LB M32	32	-	-	5