

## EPIC® H-B 16 TGH-RO

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

직접 케이블 입구와 단일 레버용 피벗을 갖춘 견고한 금속 하우징은 목이 있거나 없는 버전으로 제공

### 정보

편안한 분리를 위한 논슬립 리지

보호 등급 UL50E 테스트

높은 버전: 배선을 위한 더 많은 내부 공간



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

### 장점

덟개 표준. 모든 응용에 넓은 선택

배선을 위한 더 많은 내부 공간

M40 housing extension on M50 with SKINTOP 53112083 possible (clamping range 27 - 35 mm)

### 응용 범위

플랜트 엔지니어링

조명과 사운드 기술

플라스틱 산업

최근 업데이트 (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02\_03.16

## EPIC® H-B 16 TGH-RO

### 제품 특성

후드, 높은 버전  
싱글레버 릴  
직선 케이블 인입부  
neck 이 있는/없는 버전

### 기술 데이터

|            |                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분류 ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징                                |
| 분류 ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000437<br>ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors |
| 재료:        | 하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색<br>레버: 아연-도금 강철<br>씰링: NBR                                          |
| 보호 평가:     | IP 65 (latched)<br>UL50 유형 12 (래치형)                                                          |
| VDE-시험됨:   | 인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437<br>UL-테스트 완료:<br>UL 파일 번호: E75770                               |
| 온도 범위:     | -40°C to +100°C, short-term up to +125°C                                                     |

### 비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.  
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

## EPIC® H-B 16 TGH-RO

| 품번                                        | Article description | M  | PG | Neck | 피스 / PU |
|-------------------------------------------|---------------------|----|----|------|---------|
| H-B 하우징: 후드 (직선 케이블 인입부, 볼트 단일 레버, 높은 버전) |                     |    |    |      |         |
| 70094200                                  | H-B 16 TGH-RO 21    | -  | 21 | yes  | 5       |
| 70094400                                  | H-B 16 TGH-RO 29    | -  | 29 | yes  | 5       |
| 79094200                                  | H-B 16 TGH-RO M25   | 25 | -  | -    | 5       |
| 79094400                                  | H-B 16 TGH-RO M32   | 32 | -  | -    | 5       |
| 79094600                                  | H-B 16 TGH-RO M40   | 40 | -  | -    | 5       |