



EPIC® H-B 24 AG

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

범용 금속 하우징은 2 개의 더블 레버와 쉴로 구성되어 있으며, 조명 및 사운드 시스템에 사용

정보

2개의 레버가 있는 더블 레버 버전으로 안전성 향상
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

4개의 나사로 안전하게 고정

응용 범위

플랜트 엔지니어링
조명과 사운드 기술
플라스틱 산업

제품 특성

H-A case: Wall base

최근 업데이트 (27.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 24 AG

이중 레버
플랫 가스켓 포함

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched) NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)
VDE-시험됨:	인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437 UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-B 24 AG

품번	Article description	M	Packaging unit
H-B 하우징: 패널-장착 기반 (이중 레버)			
10102000	H-B 24 AG	AG	5