



EPIC® H-B 32 TG 2X

하우징 디자인 H-B 2 인서트.

후드는 단일 레버, 2 개의 직접 케이블 입구에 대한 피벗으로 구성되며 목 없음., 제작에 사용 가능



장점

하나의 하우징에 두 개 인서트. 고 안전을 위한 두 개의 레버

응용 범위

플랜트 엔지니어링
제어 엔지니어링
플라스틱 산업

제품 특성

후드
이중 레버용 볼드
2 직선 케이블 인입부
넥(목덜미)이 없는 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437
ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437
ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

하우징: 파우더-코팅된 알루미늄 합금, 회색
레버: 아연-도금 강철
씰링: NBR

보호 평가:

IP 65 (latched)

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

최근 업데이트 (21.06.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 32 TG 2X

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-B 32 TG 2X

품번	Article description	M	Packaging unit
H-B 하우징: 후드 (2 직선 케이블 인입부, 이중 레버용 볼트)			
44422022	H-B 32 TG 2XM25	2 x 25	5
44422023	H-B 32 TG 2XM32	2 x 32	5