
EPIC® H-B 48 TS

하우징 디자인 H-B 2 인서트.

견고한 커넥터 하우징은 측면 케이블 입구와 단일 레버용 피벗으로 구성되며 제작에 사용



장점
하나의 커넥터 내에 두개의 인서트를 위한 크고 탄탄한 하우징. 하나의 커넥터 내에 전력과 데이터 통신이 가능

응용 범위
플랜트 엔지니어링
플라스틱 산업

제품 특성
후드
싱글 레버용 볼트
측면 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버젼

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000437 ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors
재료:	하우징: 알루미늄 합금, 회색 레버: 아연-도금 강철 씰링: NBR
보호 평가:	IP 65 (latched)
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-B 48 TS

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 단일 레버용 볼트)					
10158000	H-B 48 TS 29	-	29	yes	1
10159000	H-B 48 TS 36	-	36	yes	1
10159200	H-B 48 TS 36	-	36	-	1
10160000	H-B 48 TS 42	-	42	yes	1
19158000	H-B 48 TS M32	32	-	-	1
19159000	H-B 48 TS M40	40	-	-	1
19160000	H-B 48 TS M50	50	-	-	1

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.