


EPIC® H-B 6 TSH

하우징 디자인 H-B. 산업 표준

하나의 레버와 직접 케이블 항목에 대한 피벗과 견고한 금속 하우징은 플라스틱 업계에서 사용에만 부 적합

정보

편안한 분리를 위한 논슬립 리지
배선을 위한 더 많은 내부 공간
보호 등급 UL50E 테스트



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



기계적 저항성



튼튼함



방수

장점

H-B 시리즈중에 가장 작은 하우징. 높은 전기 성질을 가진 인서트를 위한 것

응용 범위

플랜트 엔지니어링
제어 엔지니어링
플라스틱 산업

제품 특성

후드, 높은 버전

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-B 6 TSH

싱글 레버용 볼트
측면 케이블 인입부
neck 이 있는/없는 버전

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 하우징

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000437

ETIM 6.0 Class-Description: Housing for industrial connectors

재료:

Housing: powder-coated aluminium alloy, grey

Bolts: steel, coated

보호 평가:

IP 65 (latched)

NEMA 250, UL50E: 12, 4 (latched)

VDE-시험됨:

인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437

UL-테스트 완료:

UL 파일 번호: E75770

온도 범위:

-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.

가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매



EPIC® H-B 6 TSH

품번	Article description	M	PG	Neck	피스 / PU
H-B 하우징: 후드 (측면 케이블 인입부, 단일 레버용 볼트, 높은 버전)					
70022200	H-B 6 TSH 21	-	21	yes	10
70022400	H-B 6 TSH 29	-	29	yes	10
79022200	H-B 6 TSH M25	25	-	-	10
79022400	H-B 6 TSH M32	32	-	-	10