

## EPIC® H-D 25 machined


압착 접점을 위한 멀티 폴 인서트

커넥터 인서트는 많은 수의 접점이 필요한 어플리케이션에 적합. 기계 또는 장치 제조에서 찾을 수 있음

### 정보

압착 도구로 빠른 가공을 위한 기계 가공된 접촉부

Made in Germany



기계 및 플랜트 엔지니어링



공간 요구 사항



튼튼함

### 장점

시리즈 H-D의 인서트는 많은 수의 접촉이 필요한 응용을 위해 디자인되었다

### 응용 범위

기계 및 장비 생산

제어 엔지니어링

### 기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트 인서트

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

정격 전압 (V):

IEC: 250 V

UL: 250 V

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® H-D 25 machined**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 정격 펄스 전압:  | 2.5 kV                                                         |
| 정격 전류 (A): | IEC: 10 A<br>UL: 10 A                                          |
| 오염도:       | 3                                                              |
| 접촉 저항:     | < 2 mOhm                                                       |
| 핀:         | 구리 합금, 은/금 도금                                                  |
| 접촉 번호/수치:  | 25 + PE                                                        |
| 체결 방법:     | 압착 종단: 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>                              |
| 기계적작업 사이클: | 100                                                            |
| 인증:        | 인증된 생산 제어: VDE-REG. 번호: B437<br>UL-테스트 완료:<br>UL 파일 번호: E75770 |
| 온도 범위:     | -40°C to +100°C, short-term up to +125°C                       |

**비고**

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.  
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

## EPIC® H-D 25 machined

| 품번       | Article description | Contact type | 제품 명칭    | 작동 접촉 수 | 피스 / PU |
|----------|---------------------|--------------|----------|---------|---------|
| 11283300 | H-D 25 SCM          | 메일           | machined | 1 - 25  | 5       |
| 11282300 | H-D 25 BCM          | 피메일          | machined | 1 - 25  | 5       |