

EPIC® H-D 40 stamped

스탬핑된 압착 접점용 멀티 폴 인서트


압착된 접점이 있는 인서트는 제작 또는 조명 및 음향 시스템에서 사용 가능

정보

압착 기계로 자동화된 생산

릴 접착 처리에 적합

Made in Europe



기계 및 플랜트 엔지니어링



공간 요구 사항



튼튼함

장점

시리즈 H-D의 인서트는 많은 수의 접착이 필요한 응용을 위해 디자인되었다

응용 범위

플랜트 엔지니어링

조명과 사운드 기술

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 class 설명: 산업용 커넥터 콘택트 인서트

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000438

ETIM 6.0 Class-Description: Contact insert for industrial connectors

정격 전압 (V):

IEC: 250 V

최근 업데이트 (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-D 40 stamped

정격 펄스 전압:	UL: 250 V 2.5 kV
정격 전류 (A):	IEC: 10 A UL: 10 A
오염도:	3
접촉 저항:	< 2 mOhm
핀:	구리 합금, 은/금 도금
접촉 번호/수치:	40 + PE
체결 방법:	압착 종단: 0.14 - 2.5 mm ²
기계적작업 사이클:	100
인증:	UL-테스트 완료: UL 파일 번호: E75770
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® H-D 40 stamped

품번	Article description	Contact type	제품 명칭	작동 접촉 수	피스 / PU
11265000	H-D 40 SCG	메일	stamped	1 - 40	5
11266000	H-D 40 BCG	피메일	stamped	1 - 40	5