

EPIC® MC Module: Cage clamp 4pole


The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

스프링식 단자가있는 모듈은 스프링 핀과의 빠른 연결을 보장하며 4 개의 접촉부. 인쇄기에 사용 가능

정보
케이지 스프링으로 빠르게 연결







Lapp의 보완 자동화 요소

기계 및 플랜트 엔지니어링

풍력 에너지

장점
1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 어셈블리

응용 범위
플랜트 엔지니어링
인쇄기
제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002641 ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)
분류 ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002641 ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)
정격 전압 (V):	400 V
정격 전류 (A):	14 A

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Module: Cage clamp 4pole

오염도:	3
접촉 저항:	1.5 - 4 mohm
핀:	구리 합금, 은 도금
접촉 번호/수치:	4
체결 방법:	케이지 클램프 체결: 0.5 - 2.5 mm²
스트리핑 길이 (mm):	10
기계적작업 사이클:	100
온도 범위:	-40°C to +100°C, short-term up to +125°C

비고
사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® MC Module: Cage clamp 4pole

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	Slots	피스 / PU
모듈: 4-핀 케이지 클램프					
10399600	MCS 4 F	메일	4	1	10
10399700	MCB 4 F	피메일	4	1	10

최근 업데이트 (23.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
제품 관리 http://lappkorea.lappgroup.com
해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.
PN 0456 / 02_03.16