

EPIC® MC Module Pneumatic 1pole

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

밸브가 있는 공압 모듈은 2.5 및 4 mm 호스에 적합하며 황동 접촉이 하나 있음. 인쇄용 프레스에 사용하기에 적합

정보

2.5 및 4mm 튜브를 위한 밸브가 있는 공기압 모듈



Lapp의 보완 자동화 요소



기계 및 플랜트 엔지니어링



풍력 에너지

장점

1개의 플러그에 여러 기능이 혼재할 수 있으므로 고유연성이 보장
다양한 용도에 적합한 개별 컨넥터 어셈블리

응용 범위

플랜트 엔지니어링
인쇄기
제어 엔지니어링

기술 데이터

분류 ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 클래스 : 모듈 식 커넥터 (산업용 커넥터)

분류 ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Class 설명: 모듈식 커넥터(산업용 커넥터)

핀:

황동

접촉 번호/수치:

1

체결 방법:

플러그-인 접속: 내부 직경 2.5 mm/4.0 mm의 호스 용

기계적작업 사이클:

100

최근 업데이트 (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

제품 관리 <http://lappkorea.lappgroup.com>

해당하는 data sheet 에서 최근 자료를 찾을 수 있습니다.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MC Module Pneumatic 1pole

작동 압력:	8 bar
압력 테스트:	10 bar
온도 범위:	-20°C에서 +100°C

비고

사진은 각각의 제품 상세 이미지를 대변하지는 않습니다.
가격은 VAT 및 할증료가 없는 가격. 비즈니스 고객에게만 판매

EPIC® MC Module Pneumatic 1pole

품번	Article description	Contact type	작동 접촉 수	Slots	피스 / PU
모듈: 공압 1-핀					
44424004	MCS 1x2,5 PNEU (10)	메일	1	1	10
44424005	MCB 1x2,5 PNEU (10)	밸브가 포함된 피메일	1	1	10
44424006	MCS 1x4,0 PNEU (10)	메일	1	1	10
44424007	MCB 1x4,0 PNEU (10)	밸브가 포함된 피메일	1	1	10

EPIC® MC Module Pneumatic 1pole

